



BM Srl
Via Rastello 345
47835 Saludecio (Rimini) ITALY
tel 0039 0541 869011 - fax 0039 0541 869556
e-mail: bm@adhoc.net

Manufacture of Aerosols, Cosmetics, Liquids and Chemical Products

SCHEDA TECNICA

prodotto Antistatico Splendida 300 ml

Antistatico linea Splendida

USO: si consiglia di agitare bene la bomboletta prima di spruzzare, dirigendo il getto verso le parti da trattare. La speciale formulazione, contiene cere nutrienti e non intacca lo strato di lucido esistente, specialmente nei mobili antichi, perché sua formulazione non contiene solventi aggressivi ma una miscela di cere e siliconi che nutrono e proteggono il mobile. Aiutarsi con un panno morbido e pulito per la rimozione della polvere, la speciale formula antistatica, aiuta a prevenire il depositarsi di nuova polvere. Lascia inoltre un gradevole profumo di pulito.

SPECIFICHE TECNICHE:

Bombola in banda stagnata da 15 bar

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione

Odore caratteristico

Formato bombola: 52x195

Contenuto bombola 405 ml

Contenuto Aerosol 300 ml

Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.

Simboli di pericolo:

Fraasi R:

Il testo completo delle fraasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda di sicurezza.

Elementi dell'etichetta.

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.
Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.

Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. Non fumare.